

3M**Disque à lamelles 769F, plateau en fibre de verre plat, Ø 125 mm, Grain: 80**

Données de commande

N° commande	565511 80
GTIN	5902658113307
Classe d'article	53F

Description

Exécution:

Mélange de grain avec grain de céramique **de précision** pour **une capacité d'abrasion et une durée de vie élevées.**

Utilisation:

Travaux de ponçage universels avec meuleuses d'angle puissantes.

Description technique

Forme	plat
Grain	80
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
à sec	adaptée		