



**Disque à lamelles 769F, plateau en fibre de verre conique, Ø 115 mm, Grain: 40**



## Données de commande

N° commande	565514 40
GTIN	5902658112973
Classe d'article	53F

## Description

### Exécution:

Mélange de grain avec grain de céramique **de précision** pour **une capacité d'abrasion et une durée de vie élevées.**

### Utilisation:

Travaux de ponçage universels avec meuleuses d'angle puissantes.

## Description technique

Forme	Oblique
Grain	40
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	115 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm

Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
à sec	adaptée		