

3M**Disque à lamelles 769F, plateau en fibre de verre conique, Ø 115 mm, Grain: 80**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 565514 80 |
| GTIN | 5902658113093 |
| Classe d'article | 53F |

Description

Exécution:

Mélange de grain avec grain de céramique **de précision** pour **une capacité d'abrasion et une durée de vie élevées.**

Utilisation:

Travaux de ponçage universels avec meuleuses d'angle puissantes.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Forme | Oblique |
| Ø disque | 115 mm |
| Ø alésage | 22,23 mm |
| Grain | 80 |
| Abréviation de l'abrasif | Céramique |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Attribut des noms de produit | Ø 115 mm |
| Optimisé pour le matériau | Acier |
| Optimisé pour le matériau | INOX |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s |
| Type de produit | Disques à lamelles |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |