

**Serre-joint réversible, Capacité de serrage: 600mm****Données de commande**

N° commande	860286 600
GTIN	4062406276614
Classe d'article	82C

Description**Exécution:**

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. **Réversible sans outil** pour l'écartement grâce au mécanisme de déblocage intelligent sur la partie supérieure. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour la pression de serrage (max. 2000 N).

Description technique

Capacité de serrage	600 mm
Section du rail	20×6 mm
Porte-à-faux	90 mm
Ecartement	200 - 865 mm
Type de produit	Presses

