

**Serre-joint réversible, Capacité de serrage: 300mm****Données de commande**

N° commande	860286 300
GTIN	4062406276591
Classe d'article	82C

**Description****Exécution:**

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. **Réversible sans outil** pour l'écartement grâce au mécanisme de déblocage intelligent sur la partie supérieure. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

**Utilisation:**

Universelle, utilisation à une main confortable pour la pression de serrage (max. 2000 N).

**Description technique**

Ecartement	200 - 565 mm
Capacité de serrage	300 mm
Porte-à-faux	90 mm
Section du rail	20x6 mm
Type de produit	Presses

