

ejendals

Paire de gants Tegera® 8814 Infinity, Taille des gants: 7



Données de commande

N° commande	094559 7
GTIN	7340118324753
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 8814 Infinity. Les gants anti-coupures fins et doux conviennent très bien pour une utilisation avec des écrans tactiles. Ils sont **exempts de silicone** et offrent une **protection contre la chaleur jusqu'à 100 °C**. Grâce au niveau de protection anti-coupures maximal (**Cut F**), ils peuvent être utilisés pour les travaux secs et légèrement huileux présentant des risques de coupure très élevés. Testés dermatologiquement et homologués pour la manipulation de denrées alimentaires.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Contenu	6
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles

Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Tricot technologique	13G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Fibres de basalte, fibres d'acier, nylon, spandex
Revêtement	Mousse nitrile/PU à base d'eau
Variante de revêtement	Paume
Applications	Heavy Duty
Applications	Polyvalents
Couleur	gris / noir
Norme	EN 407
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	F
Type de produit	Gants anti-coupures