

ejendals

Paire de gants Tegera® 8801 Infinity, Taille des gants: 8



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094362 8 |
| GTIN | 7340118318684 |
| Classe d'article | 04R |

Description

Exécution:

Tegera® 8801 Infinity. Gants multi-usages de la série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Particulièrement fins avec revêtement en mousse nitrile et PU à base d'eau, pour environnements de travail secs et légèrement humides. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une **chaleur par contact jusqu'à 100°C**.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Type de gants | Gants multi-usages |
| Catégorie de protection | Catégorie II |
| Contenu | 6 |

| | |
|----------------------------|---|
| Propriété des gants | Certification pour le contact alimentaire |
| EN 388 | 4121X |
| EN 407 | X1XXXX |
| Matériau support | Nylon Spandex |
| Revêtement | Mousse nitrile |
| Variante de revêtement | Paume |
| Applications | Précision |
| Couleur | noir / jaune |
| Tricot technologique | 15G |
| Norme | EN 407 |
| Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C |
| Utilisation | réutilisable |
| Type de produit | Gants multi-usages |