

ejendals

Paire de gants Tegera® 8801 Infinity, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094362 9
GTIN	7340118318691
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 8801 Infinity. Gants multi-usages de la série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Particulièrement fins avec revêtement en mousse nitrile et PU à base d'eau, pour environnements de travail secs et légèrement humides. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une **chaleur par contact jusqu'à 100°C**.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	6

Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Nylon Spandex
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	noir / jaune
Tricot technologique	15G
Norme	EN 407
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages