

Garant**Roue à lamelles M14 Non-tissé (A) / toile (A), Ø 125 mm×20 mm, Grain: 150FINE**

Données de commande

N° commande	566352 150FINE
GTIN	4062406276836
Classe d'article	51M

Description

Exécution:**Disposition des lamelles en éventail** autour de l'axe de l'outil. **Filetage direct M14.**

Extrêmement flexible.

Combinaison **toile abrasive (A) et non-tissé (A).****Utilisation:**

Pour travaux de finition sur des surfaces bombées.

Description technique

Grain	150
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø disque	125 mm
Epaisseur de disque	20 mm

Attribut des noms de produit	Ø 125 mm×20 mm
Filetage	M14
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	30 m/s
Type de produit	Roues à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		