

**Garant**

**Jeu de fraises à chanfreiner 150393 avec 3 méplats de serrage, en coffret 90°, AlTiCN, Nombre de fraises: 7**

**Données de commande**

N° commande	150394 7
GTIN	4062406277116
Classe d'article	11M

**Description****Exécution:**

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers.

**Utilisation:**

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de **chanfreins ronds et précis à 90°**.

**Contenu:**

1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Remarque(s):**

Avec coffret 150370 **réf. 6**.

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Nombre de fraises	7
Revêtement	AlTiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS E
Graduation des arêtes de coupe	Différent
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	53 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	40 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	35 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	13 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	42 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

### Accessoires

150393 11,5

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 11,5 mm

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 8 mm

150393 8

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 15 mm

150393 15

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 19 mm

150393 19

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 10 mm

150393 10

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 25 mm

150393 25

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° Ø ext. Dc 6 mm

150393 6