



## Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: 7113236H3



### Données de commande

N° commande	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.

- Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
- Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.
- Avec mandrin entièrement métallique QuickIN (120 Nm), mors de serrage en carbure rapporté et forces de serrage élevées.
- Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

#### Avantage(s):

Technologie FEIN SafetyCell.

#### Livraison:

Avec 1× mandrin QuickIN (120 Nm), 1× clip ceinture, 1× réserve d'embouts et mallette de transport.

#### Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

## Description technique

Couple max. dur	60 Nm
Type de moteur	Sans charbons
Type de batterie	Lithium-ion
Utilisation type	Heavy Duty
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. doux	32 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	50 mm
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	2000 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	18 V
Poids	1,8 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	13 m/s <sup>2</sup>
Référence fabricant	ASB 18 Q
Emballage	Mallette de transport
Capacité de la batterie	3 Ah
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Béton
pour matériau	Pierre
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

## Accessoires

Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type HOLESAW	070208 HOLESAW
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type INCH12	070208 INCH12
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK120	070208 CHUCK120
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK60	070208 CHUCK60
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type 711301	070208 711301
Batterie Li-IonHighPower Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type INCH14	070208 INCH14
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type ANGLE	070208 ANGLE
Perceuse-visseuse à percussion sans fil Type 71132364	070100 71132364
Kit de base batterie Type 92604324	073832 92604324