



Perceuse à quatre vitesses, Type: 720251



Données de commande

N° commande	075156 720251
GTIN	4014586889849
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse à quatre vitesses universelle offrant une capacité de perçage jusqu'à 32 mm. Avec rotation droite/gauche, réglage de la vitesse de rotation, porte-outils CM3 pour travaux de perçage difficiles.

Avantage(s):

Pour les travaux difficiles.

Remarque(s):

Support de perçage magnétique adapté disponible sur demande.

Forets hélicoïdaux adaptés, voir à partir du code art. 114000.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse	20 mm
Référence fabricant	BOZ 32-4 M
Poids	7,5 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse	32 mm
Puissance absorbée	1800 W
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 480 min ⁻¹

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse	60 mm
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse	70 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 140 min ⁻¹
Attachement pour mandrin porte-forets	CM3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse