



Unité de perçage, Type: 727060



Données de commande

N° commande	076520 727060
GTIN	4014586889740
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **La force magnétique élevée et le commutateur de sécurité garantissent un travail sûr dans toute position.**
- **Apport de lubrifiant intégré pour une coupe propre et une durée de vie de l'outil élevée.**
- **Indication pratique de la force magnétique.**
- **Rotation droite / gauche (également pour le taraudage).**
- **Construction légère.**

Unité de perçage magnétique **universelle à 4 vitesses** hautes performances et à course de levage élevée. Capacité de course extra grande pour tous types de travaux de perçage, tels que carottage, perçage hélicoïdal, taraudage, fraisage et alésage.

Livraison:

Avec récipient pour lubrifiant, sangle d'arrimage, 1× goujon de centrage, crochet à copeaux, mallette.

Accessoire(s):

Sur demande.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure et mandrins, voir à partir du code art. 119000. Mandrin QuickIN-Max et fraise à carotter en carbure max. DM 100 mm adaptés disponibles sur demande.

Description technique

Référence fabricant	KBU110-4M
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	60 - 120 min ⁻¹
Plage de vitesses de rotation 4ème vitesse	230 - 430 min ⁻¹
Largeur	215 mm
Longueur	460 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	40 mm
Ø alésage max.	36 mm
Hauteur	810 mm
Poids	39 kg
Puissance absorbée	1700 W
Tension	230 V
Ø taraudage max. dans l'acier	M36 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	90 - 170 min ⁻¹
Course de travail	400 mm
Longueur base magnétique	240 mm
Ø carottage max. dans l'acier	110 mm
Plage de vitesses de rotation 3ème vitesse	150 - 300 min ⁻¹
Forme du porte-outils	CM4
Ø fraisage max.	60 mm
Largeur base magnétique	120 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

119000 25

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 25 mm

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 13 mm

119000 13

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 55 mm

119000 55

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 38 mm

119000 38

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 52 mm

119000 52

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 21 mm

119000 21

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 36 mm

119000 36

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 12 mm

119000 12

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 50 mm

119000 50

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 24 mm

119000 24

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 22 mm

119000 22

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 32 mm

119000 32

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 18 mm

119000 18

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 17 mm

119000 17

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 14 mm

119000 14

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 62 mm

119000 62

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 43 mm

119000 43

119000 16

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 16 mm

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 45 mm

119000 45

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 30 mm

119000 30

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 28 mm

119000 28

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 40 mm

119000 40

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 35 mm

119000 35

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 20 mm

119000 20

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 15 mm

119000 15

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 26 mm

119000 26

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 65 mm

119000 65