

## ejendals

### Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 517, Taille des gants: 10



#### Données de commande

N° commande	094824 10
GTIN	7392626070707
Classe d'article	04R

#### Description

**Exécution:**

Tegera® 517. Gants de protection contre le froid en **cuir synthétique, imperméables et doublés** pour une utilisation précise dans les environnements froids et humides. Avec fermeture auto-agrippante et extrémités des doigts renforcées.

**Exécution - Descriptif:**

Tegera® 517. Gants de protection contre le froid en **cuir synthétique, imperméables et doublés** pour une utilisation précise dans les environnements froids et humides. Avec fermeture auto-agrippante et extrémités des doigts renforcées.

**Utilisation:**

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

**Utilisation - Descriptif:**

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

**Norme:**

EN 388; EN 511

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.

**Remarque(s) - Descriptif:**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.

## Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	10
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
Contenu	6
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
Applications	Heavy Duty
Norme	EN 511
Longueur	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Matériau support	Polyester/ Similicuir
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Couleur	noir / vert
Type de produit	Gants de protection contre le froid