

ejendals

Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 517, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094824 9
GTIN	7392626070769
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 517. Gants de protection contre le froid en **cuir synthétique, imperméables et doublés** pour une utilisation précise dans les environnements froids et humides. Avec fermeture auto-agrippante et extrémités des doigts renforcées.

Exécution - Descriptif:

Tegera® 517. Gants de protection contre le froid en **cuir synthétique, imperméables et doublés** pour une utilisation précise dans les environnements froids et humides. Avec fermeture auto-agrippante et extrémités des doigts renforcées.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.

Description technique

Taille des gants	9
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Catégorie de protection	Catégorie II
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
Contenu	6
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
Applications	Heavy Duty
Norme	EN 511
Longueur	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Matériau support	Polyester/ Similicuir
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Couleur	noir / vert
Type de produit	Gants de protection contre le froid