

Garant GRIDLINE

**Armoire d'outillage à portes coulissantes sans rebord, 26×20G, Hauteur: 800mm****Données de commande**

N° commande	932128 800
GTIN	4062406277079
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire d'outillage en 60×28G. Avec portes coulissantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre. Possibilité de fixer des tiroirs 26×20G et des plateaux extensibles 26×20G au pas de 25 mm des deux côtés. **Pas de sécurité individuelle.**

**Accessoire(s):**

Tiroirs adaptés, voir codes art. 930633 et 930635; plateaux adaptés, voir codes art. 930654 et 930656.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.** Dessus en tôle d'acier avec rebord noir (H = 20 mm).

**Remarque(s):**

Les socles 958080 – 958086 ne conviennent PAS.

**Description technique**

Poids	68 kg
Profondeur	700 mm
Surface utile de tiroir en G	26×20
Hauteur utile	675 mm
Largeur	1500 mm

Hauteur	800 mm
Profondeur en G	28
Largeur en G	60
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×20G
Type de produit	Armoire d'outillage

---

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
---------------------------------	-------------