

Garant GRIDLINE

**Armoire d'outillage avec porte pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×24G,
Hauteur mm: 1000****Données de commande**

N° commande	932012 1000
GTIN	4062406277048
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire d'outillage en 24×28G, avec tiroirs 20×24G. Compartiment avec porte et étagère, réglable au pas de 25 mm. Porte à fermeture séparée par poignée coulissante avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Surface utile de tiroir en G	20×24
Hauteur porte	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs en G	20

Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	700 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur utile	900 mm
Hauteur utile pour tiroirs	300 mm
Poids	89 kg
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x24G
Type de produit	Caissons d'armoires à outils

Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21