

Garant GRIDLINE

Armoire d'outillage à portes battantes sans rebord, 26×20G, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	932101 800
GTIN	4062406277055
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire d'outillage en 30×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre**. Dessus en tôle d'acier avec rebord noir (H = 20 mm).

Remarque(s):

Tiroirs correspondants 26×20G.

Description technique

Profondeur	700 mm
Largeur	750 mm
Poids	42 kg
Hauteur utile	650 mm
Hauteur	800 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm

Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x20G
Type de produit	Armoire d'outillage

Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
---------------------------------	-------------