



## Support de plafond et de montage, Longueur maximale: 250cm



### Données de commande

N° commande	861780 250
GTIN	4008158041254
Classe d'article	83K

### Description

#### Exécution:

Construction extrêmement robuste grâce aux tubes en acier très résistants et aux surfaces de contact en PVC antidérapantes. Utilisation à une main grâce au manche en plastique bimatière avec mécanisme de pompe. Bouton de déplacement rapide pour une extension et une rétraction rapides de la tige télescopique. Force de maintien réglable par rotation du support sur la poignée. **Charge max. 160 kg (réf. 250) ou 110 kg (réf. 300) avec la tige télescopique complètement rétractée.** Utilisation en oblique également possible grâce aux **surfaces de contact inclinables progressivement de -45 à 45°.**

En cas d'utilisation en oblique, charge max. admissible 40 kg.

#### Utilisation:

Pour la fixation de placoplâtre, de planches en bois, de panneaux, de lattes de toit, de baguettes métalliques, de films et de corps de lampe à une hauteur pouvant aller jusqu'à 3,00 m. Une utilisation en oblique est possible sans problème grâce aux surfaces de contact en PVC pivotantes et antidérapantes.

### Description technique

Angle de pivotement	-45 - 45 degré
---------------------	----------------

Charge admissible max.	160 kg
Matériau poignée	Plastique bimatière
Matériau	Acier
Particularité	orientable
Particularité	antidérapant
Longueur totale	145 - 250 cm
Pour	Panneaux
Pour	Corps de lampe
Pour	Placoplâtre
Pour	Lattes de toit
Pour	Films
Pour	Planches en bois
Pour	Baguettes métalliques
Plaque de support	9×7 cm
Poids	3,1 kg
Type de produit	Support de plafond / Support de montage