

**Garant****Porte-outils flottant à compensation ER Cylindrique, Type: 25-25****Données de commande**

N° commande	319780 25-25
GTIN	4062406276706
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Porte-outils à compensation avec adaptation pour pinces de serrage ER. **Compensation radiale et angulaire réglable.** Avec arrosage interne.

**Utilisation:**

Idéal en cas d'erreurs d'alignement entre la pièce et l'outil, par ex. lors de l'alésage ou du taraudage (sans compensation en extension/compression). Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.

**Description technique**

Queue Ø d	25 mm
Pour pinces ER	25
Ø ext. D	57 mm
Longueur de col cote A	53 mm
Compensation radiale	1 mm
Pour taille ER	25
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

