



Meuleuse d'angle Batterie, Type: M18FHSAG55



Données de commande

N° commande	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:

- **Moteur sans charbons durable, blocage de broche, réglage rapide du capot de protection.**
- **Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.**

Meuleuse d'angle sans fil HIGH-OUTPUT™ 125 mm M18™ avec une force suffisante pour l'ébauche et pour un maximum de 145 coupes dans des tubes électriques de 50 mm avec une seule charge de batterie (5,5 Ah). Le frein RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de 2,5 secondes.

Livraison:

Avec 2x batteries M18 HB5.5, chargeur M12-18 FC, HD Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Poids	3,4 kg
Nombre de batteries incluses	1
Vibrations maximales suivant EN	3,4 m/s ²

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Ø disque max.	125 mm
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Référence fabricant	M18FHSAG125XB-552X
Arrêt kickback	oui
Capacité de la batterie	5,5 Ah
Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Protection de surcharge	oui
Dispositif homme-mort	non
Démarrage en douceur	oui
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Série	FUEL
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3

Kit de base batterieHigh Output™ Type de batterie
M18HNRG3

073826 M18HNRG3