



Lampe de travail à LED EX avec pile, Type: 3AALH



Données de commande

N° commande	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.

Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie.

Lampe de travail multifonction avec base magnétique amovible, adhère aux surfaces métalliques. Tête de lampe pivotante à 360° et inclinable à 120° vers le haut et le bas (verrouillable dans n'importe quelle position). Avec clip en acier et interrupteur avant.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Ampoule	Module de LED
Propriétés de l'appareil	Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Flux lumineux	228 lm
Largeur totale	54 mm

Indice de protection IP	IP 67
Poids	185 g
Zone ATEX	zone 0
Zone ATEX	zone 20
Nombre de piles incluses	3
Type de pile	Mignon, AA
Longueur totale	182 mm
Durée d'éclairage	8,4 h
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Piles lithium-métal Format international LR6	081559 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081553 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081554 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081552 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081551 LR6