

 Atlas Copco

## Perceuse pneumatique, Type: D2148RQ



### Données de commande

N° commande	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Gamme de perceuses puissantes et très silencieuses de type revolver, présentant une puissance de perçage maximale de 13 mm dans l'acier. L'évacuation d'air par la poignée empêche le tourbillonnement des copeaux. Avec mandrin à serrage rapide. Avec inverseur pour fonctionnement **droite / gauche** (pour utilisation comme visseuse ou taraudeuse).

#### Livraison:

Avec **mandrin à serrage rapide**. Avec poignée supplémentaire.

#### Pièce(s) de rechange:

**Sélection de kits d'entretien:** Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

### Description technique

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Quantité maximale d'air absorbé	600 l/min
Vitesse de rotation max.	0 - 750 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	3,7 m/s <sup>2</sup>
Longueur	248 mm
Puissance de décharge	250 W

Poids	1,4 kg
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Niveau sonore	85 dB(A)
Référence fabricant	D2148RQ
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Perceuse