

**Ruban adhésif VHB™, transparent, Largeur×longueur (mm×m): 12X33****Données de commande**

N° commande	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Le ruban adhésif **3M™ 4910** est très transparent et peut ainsi être utilisé pour le montage de panneaux rétroéclairés et perméables à la lumière, pour le verre renforcé de résine synthétique, le métal, le verre et les matériaux à haute énergie de surface (HSE), le matériel de décoration et les lattes, les plaques nominatives et les logos, ainsi que pour le collage de panneaux et la fixation d'éléments de renforcement.

Remarque(s):

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande. La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Masse adhésive: Acrylate

Longueur: 33 m

Largeur: 12 mm

Épaisseur: 1 mm

Description technique

Couleur	transparent
Pouvoir adhésif sur l'acier	4,8 N/mm

Température de stockage	20 °C
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Extensibilité	300 %
Largeur	12 mm
Durée de conservation minimum	12 mois
Référence fabricant	4910
Masse adhésive	Acrylate
Epaisseur	1 mm
Longueur	33 m
Type de ruban adhésif	deux côtés
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Attribut des noms de produit	transparent
Type de produit	Ruban adhésif