

Garant GRIDLINE

Etabli pour microscope de mesure, Largeur×profondeur: 1500X700mm

Données de commande

N° commande	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Classe d'article	41M

Description

Exécution:

En tôle d'acier soudée avec plan de travail en Eluplan gris foncé, lisière en graphite de 3 mm d'épaisseur. Avec système de fermeture GARANT.

Adapté(s) pour:

Microscopes de mesure vidéo GARANT avec plage de mesure max. X=200 / Y=100.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 50; 300; 300 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs gris anthracite RAL 7016.

Description technique

Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Charge admissible répartie sur la surface	1000 kg
Nombre de tiroirs	3
Profondeur	700 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur	1500 mm
Poids	124 kg

Hauteur établi	840 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction tiroir	100
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Bâti