

Garant GRIDLINE

Etabli pour microscope de mesure, Largeur×profondeur: 1800X900mm

Données de commande

N° commande	492580 1800X900
GTIN	4062406279936
Classe d'article	41M

Description

Exécution:

En tôle d'acier soudée avec plan de travail en Eluplan gris foncé, lisière en graphite de 3 mm d'épaisseur. Avec système de fermeture GARANT.

Adapté(s) pour:

Microscopes de mesure vidéo GARANT avec plage de mesure X=300 / Y=200.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 50; 300; 300 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs gris anthracite RAL 7016.

Description technique

Poids	188 kg
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur	1800 mm
Charge admissible répartie sur la surface	1000 kg
Profondeur	900 mm
Nombre de tiroirs	3
Hauteur établi	840 mm

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction tiroir	100
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Bâti