

## Ruban adhésif VHB™, Noir, Largeur×longueur (mm×m): 12X33



### Données de commande

N° commande	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Classe d'article	08M

### Description

#### Exécution:

**Ruban adhésif** hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Le ruban adhésif **3M™ 5952** convient pour l'intérieur et l'extérieur. Il peut être collé facilement et rapidement et offre une longue durée de vie. Utilisez ce ruban adhésif VHB viscoélastique et performant sur les surfaces les plus diverses comme les revêtements par poudre.

#### Remarque(s):

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande. La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

### Description technique

Type de ruban adhésif	deux côtés
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Masse adhésive	Acrylate
Epaisseur	1,1 mm
Couleur	noir
Pouvoir adhésif sur l'acier	5,5 N/mm
Durée de conservation minimum	12 mois

Référence fabricant	5952
Largeur	12 mm
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Température de stockage	20 °C
Extensibilité	300 %
Longueur	33 m
Attribut des noms de produit	Noir
USP1	VHB™
USP2	noir
Type de produit	Ruban adhésif