

**Ruban adhésif VHB™, blanc, Largeur×longueur (mm×m): 12X33****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 083781 12X33 |
| GTIN | 4054596766396 |
| Classe d'article | 08M |

Description**Exécution:**

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Le ruban adhésif **3M™ LSE-110WF** est spécialement conçu pour les collages exigeants de matériaux composites et de plastiques à faible énergie à l'intérieur et à l'extérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.

Masse adhésive: Acrylate

Longueur: 33 m

Largeur: 12 mm

Épaisseur: 1,1 mm

Description technique

| | |
|---------|-------|
| Couleur | blanc |
|---------|-------|

Fiche technique

| | |
|--|------------------|
| résiste à des températures jusqu'à | 90 °C |
| Référence fabricant | LSE-110WF |
| Épaisseur | 1,1 mm |
| Pouvoir adhésif sur l'acier | 4,4 N/mm |
| Masse adhésive | Acrylate |
| Durée de conservation minimum | 18 mois |
| Longueur | 33 m |
| Type de ruban adhésif | deux côtés |
| Matériau recouvrement | Film PE siliconé |
| Température de stockage | 16 °C |
| Largeur | 12 mm |
| Humidité de l'air du local de stockage | 40 % |
| Attribut des noms de produit | blanc |
| Type de produit | Ruban adhésif |