

SONO  SWISS®**Appareils de nettoyage à ultrasons DURA-T, Capacité: 12l****Données de commande**

N° commande	082924 12
GTIN	2050002040366
Classe d'article	04E

Description**Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareil de table: DURA-T – Cuves soudées en acier inoxydable DUPLEX pour service à plusieurs équipes.

Utilisation:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

Description technique

Longueur appareil	355 mm
Largeur cuve de nettoyage	238 mm

Capacité de la cuve de nettoyage	12 l
Longueur cuve de nettoyage	297 mm
Puissance de crête des ultrasons	800 W
Possibilité d'extension Module de séchage	non
Hauteur appareil	320 mm
Largeur appareil	290 mm
Puissance de chauffage	800 W
Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Hauteur cuve de nettoyage	200 mm
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Poids	7,3 kg
Longueur panier	240 mm
Puissance absorbée	1000 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur panier	181 mm
Tension nominale	230 V
Capacité nominale	9 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Nettoyants puissantsT5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10

Panier INOX Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 12	082926 12
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5