

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Appareils de nettoyage à ultrasons DURA-T, Capacité: 18l****Données de commande**

N° commande	082924 18
GTIN	2050002040373
Classe d'article	04E

**Description****Exécution:**

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.

Appareil de table: DURA-T – Cuves soudées en acier inoxydable DUPLEX pour service à plusieurs équipes.

**Utilisation:**

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

**Livraison:**

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

**Remarque(s):**

Autres dimensions et modèles sur demande.

Paniers, voir code art. 082926 dans l'eShop.

**Description technique**

Puissance de chauffage	800 W
Puissance de crête des ultrasons	800 W

Possibilité d'extension Module de séchage	non
Possibilité d'extension Filtration par pompe	non
Longueur appareil	386 mm
Possibilité d'extension Séparateur d'huile	non
Capacité de la cuve de nettoyage	18 l
Largeur cuve de nettoyage	300 mm
Largeur appareil	355 mm
Poids	8,7 kg
Possibilité d'extension Module de rinçage	non
Hauteur appareil	320 mm
Hauteur cuve de nettoyage	200 mm
Longueur cuve de nettoyage	330 mm
Tension nominale	230 V
Longueur panier	267 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur panier	241 mm
Puissance absorbée	1000 W
Capacité nominale	12,9 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

## Accessoires

Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082932 2,5
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082934 2,5
Nettoyants puissantsT5 Capacité de remplissage l/kg 10	082935 10
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 2,5	082930 2,5
Nettoyants puissantsT2 Capacité de remplissage l/kg 10	082932 10
Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg AK	082931 AK
Nettoyant puissantT1 Capacité de remplissage l/kg 10	082930 10

Protection anti-corrosion Capacité de remplissage l/kg 1	082931 1
Nettoyants puissantsT4 Capacité de remplissage l/kg 10	082934 10