

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	940001 2000
GTIN	4062406279646
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 20×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement. Ces armoires conviennent parfaitement au **rangement de nos valises combinables**. Valises combinables adaptées, voir le catalogue Outillage manuel et métrologie, sous le code art. 693330.

**Description technique**

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	81 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	500 mm
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	5
Hauteur	2000 mm
Hauteur utile	1845 mm
Positionnement de la poignée	centre
Profondeur en G	20
ComfortClose	non
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940640 125
	940501 2000

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940640 100

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940640 200

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940640 75

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20  
pièces Type F

940559 F

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940640 300

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940640 150

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G  
20

940550 20

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 20

940552 20

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 20

940560 20