

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940003 2000
GTIN	4062406279653
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 20×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement. Ces armoires conviennent parfaitement au **rangement de nos valises combinables**. Valises combinables adaptées, voir le catalogue Outillage manuel et métrologie, sous le code art. 693330.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Largeur	500 mm
Positionnement de la poignée	centre
Poids	81 kg
Profondeur	500 mm
Hauteur	2000 mm
Largeur en G	20
Nombre de tablettes	5
Hauteur utile	1845 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	20
ComfortClose	non
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940640 100

940550 40

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940640 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940640 75

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940640 300

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940640 200

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940640 150

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940560 40

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F

940559 F

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm

940501 2000

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940552 40