

Garant GRIDLINE

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G, 26x20G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm**Données de commande**

N° commande	942580 150
GTIN	4062406281311
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Tiroirs à monter dans les armoires lourdes/grande capacité à **portes coulissantes** GridLine. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Armoires 941045 – 941077, 942345 – 942367, 942745 – 942767, 942845 – 942867.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.

Les tiroirs ne conviennent pas pour les armoires à portes battantes.

Description technique

Poids	8 kg
Profondeur utile en G	20
Largeur utile en G	26
Hauteur utile	125 mm
Largeur utile	650 mm

Profondeur utile	500 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions en G 26X20	951885 26X20
Tapis pour tiroirs Dimension en G 26X20	951830 26X20
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 26X20	951910 26X20