


Garant GRIDLINE

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G, 36×14G, Hauteur frontale des tiroirs: 125mm**Données de commande**

N° commande	940652 125
GTIN	4062406281489
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Tiroirs à monter dans les armoires à portes coulissantes et à volets roulants GridLine. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Adapté(s) pour:

Armoires 940089, 940109, 940165 – 940237, 940885 – 940907.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Aucun compartimentage possible avec des parois de séparation à fentes, car le fond des tiroirs est fermé.

Description technique

Hauteur utile	100 mm
Poids	13 kg
Largeur utile en G	36
Profondeur utile en G	14
Largeur utile	900 mm
Profondeur utile	350 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×14G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
---	-----------