

**Douille tournevis 6 pans, revêtement TiN, 1/4 pouce courte, Hexagonal: 5mm****Données de commande**

N° commande	631733 5
GTIN	4000896036899
Classe d'article	630

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, revêtement TiN.

Description technique

Longueur	28 mm
Hexagonal	5 mm
Ø côté entraînement	12 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé hexagonale
Type de produit	Douille

