

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 8mm****Données de commande**

N° commande	614905 8
GTIN	3662424064968
Classe d'article	63V

**Description****Exécution:**

Forgée. Œil et fourche avec effet de cliquet. Le mécanisme de cliquet supplémentaire sur la mâchoire permet un serrage rapide sans devoir repositionner la clé. Côté œil avec ressort intégré pour empêcher tout glissement sur le matériel de fixation; réversible droite/gauche. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Dim. ouvertures de clés	métrique
Largeur mâchoires b	18,6 mm
Ouverture	8 mm
Ø bague D	16,8 mm
Longueur de clé L	140 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	6,5 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	4,6 mm
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec tête pivotante	non

Cliquet réversible

oui

Type de produit

Clés