

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	614905 14
GTIN	3662424065026
Classe d'article	63V

Description**Exécution:**

Forgée. Œil et fourche avec effet de cliquet. Le mécanisme de cliquet supplémentaire sur la mâchoire permet un serrage rapide sans devoir repositionner la clé. Côté œil avec ressort intégré pour empêcher tout glissement sur le matériel de fixation; réversible droite/gauche. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ouverture	14 mm
Largeur mâchoires b	30,8 mm
Ø bague D	27 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	5,9 mm
Hauteur de bague h ₂	9 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	190 mm
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec tête pivotante	non

Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés