

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 19mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 614905 19     |
| GTIN             | 3662424065071 |
| Classe d'article | 63V           |

**Description****Exécution:**

Forgée. Œil et fourche avec effet de cliquet. Le mécanisme de cliquet supplémentaire sur la mâchoire permet un serrage rapide sans devoir repositionner la clé. Côté œil avec ressort intégré pour empêcher tout glissement sur le matériel de fixation; réversible droite/gauche. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Hauteur de bague $h_2$    | 11,2 mm                  |
| Ouverture                 | 19 mm                    |
| Largeur mâchoires b       | 41,2 mm                  |
| Hauteur de mâchoire $h_1$ | 7,4 mm                   |
| Longueur de clé L         | 247 mm                   |
| Ø bague D                 | 33,9 mm                  |
| Dim. ouvertures de clés   | métrique                 |
| Angle d'ajustement        | 5 degré                  |
| Procédé de fabrication    | forgé                    |
| Matériau                  | Acier au chrome-vanadium |
| Surface                   | chromé                   |
| Avec tête pivotante       | non                      |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Cliquet réversible | oui  |
| Type de produit    | Clés |