

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 18mm****Données de commande**

N° commande	614905 18
GTIN	3662424065064
Classe d'article	63V

**Description****Exécution:**

Forgée. Œil et fourche avec effet de cliquet. Le mécanisme de cliquet supplémentaire sur la mâchoire permet un serrage rapide sans devoir repositionner la clé. Côté œil avec ressort intégré pour empêcher tout glissement sur le matériel de fixation; réversible droite/gauche. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Ouverture	18 mm
Ø bague D	32,8 mm
Longueur de clé L	236 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	7,4 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	10,7 mm
Largeur mâchoires b	38,4 mm
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec tête pivotante	non

Cliquet réversible

oui

Type de produit

Clés