

Poteaux de barrière (2 pièces) avec sangle Noir, Type: R/W



Données de commande

N° commande	994310 R/W
GTIN	4251021110742
Classe d'article	99T

Description

Exécution:

Poteau de barrière pour utilisation à l'intérieur. Idéal pour bloquer de grandes surfaces grâce à la sangle de 10 m de long, offrant ainsi de nombreuses possibilités d'utilisation avec des exigences d'écartement variables. Socle en fonte, couvercle de socle en plastique noir, tube en métal.

Utilisation:

Pour l'intérieur.

Livraison:

Jeu de 2 pièces avec sangle.

Coloris:

Socle noir, poteau noir, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Possibilité d'impression numérique personnalisée sur demande.

Description technique

Couleur ruban	rouge / blanc
Largeur de sangle	50 mm
Longueur sangle	10000 mm

Poids	11 kg
Ø plateau-support	350 mm
Hauteur du plateau-support	20 mm
Hauteur	1000 mm
Référence fabricant	Poteau de barrière à sangle RS-GUIDESYSTEMS
Type de produit	Bornes

Accessoires

Clip mural plastique noir Type 1	994330 1
----------------------------------	----------