



Salopettes InnovatiQ, Bleu bleuet / noir, Taille de confection DE: 28



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 091224 28 |
| GTIN | 4053813427690 |
| Classe d'article | 06K |

Description

Exécution:

Les vêtements de travail Kübler InnovatiQ se caractérisent avant tout par une coupe **ajustée**, qui confère un look très moderne grâce aux éléments **fortement contrastés** sur le blouson et le pantalon. En outre, les vêtements garantissent une sécurité supplémentaire et une meilleure visibilité grâce aux **éléments réfléchissants tissés** aux épaules, aux bras et aux genoux. Grâce au design ergonomique et aux **éléments de genou préformés**, le pantalon offre une plus grande liberté de mouvement. Les poches de genou peuvent être remplies par le bas.

- **Poches latérales.**
- **Poche revolver à rabat et fermeture auto-agrippante.**
- **Poche multifonction avec poche pour mètre pliant, poche pour smartphone, poches stylo et poche supplémentaire verrouillable.**
- **Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.**
- **Poches renforcées en CORDURA®.**
- **Certification suivant EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, niveau de performance 1 EN association avec les protège-genoux 091848.**

En outre, le dos est protégé par un **protège-reins haut**. La salopette est munie de bretelles élastiques avec fermetures résistantes aux chocs et à la chaleur.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

| | |
|---|-----------------------|
| Taille de confection DE | 28 |
| Série | InnovatiQ |
| Sexe | Homme |
| Composition du tissu | 65 % polyester |
| Composition du tissu | 35% coton |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 295 g/m ² |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavage | 60 °C couleurs |
| Couleur | Bleu bleuet / noir |
| Type de produit | Salopettes |