

**Koken**
**Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur, Type: 3/8**

**Données de commande**

N° commande	635050 3/8
GTIN	4991644060580
Classe d'article	63R

**Description**
**Exécution:**

Avec levier d'inversion droite / gauche.

**Norme:**
**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Adapté(s) pour :**

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Nombre de dents: 24

**Description technique**

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	200 mm
Nombre de dents	24
Angle de reprise	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Type de produit

Cliquets