

Garant

Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Air comprimé, Longueur de tuyau utile: 15m

**Données de commande**

N° commande	080078 15
GTIN	4062406284688
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

- **Enrouleur de tuyau de sécurité avec boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux.**
- **Guidage de tuyau et système d'enroulement contrôlé.**
- **Boule d'arrêt intégrée.**
- **Tuyau en PU avec résistance élevée à l'abrasion et raccords pneumatiques en acier, adapté aux débits élevés.**
- **Support mural pivotant pour positionnement au mur et au plafond.**

Enrouleur de tuyau pour air comprimé. Tuyau robuste dans une **couleur de signalisation** orange vif. Garantit un maniement sûr.

Livraison:

Avec raccord de sécurité en acier GARANT et raccord.

Remarque(s):

Raccords de sécurité adaptés, voir 080270 – 080272.

Description technique

Couleur du boîtier	Bleu
Mécanisme d'enroulement automatique SCS	oui

Longueur de tuyau utile	15 m
Matériau boîtier	Plastique
Pression de service max.	16 bar
Ø int. tuyau	9,5 mm
Couleur tuyau	orange
Matériau tuyau	Mousse PVC
Raccord Sortie	3/8 pouce
Ø ext. tuyau	13,5 mm
Largeur boîtier	490 mm
Hauteur boîtier	409 mm
Profondeur boîtier	190 mm
Pour	Air comprimé
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux

Accessoires

Raccord de sécurité avec filetage intérieur Filetage intérieur du raccord 1/4 pouce	080271 1/4
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 8	080081 8
Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Raccord Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales) 11 mm	080272 11
Raccord de sécurité avec filetage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce	080270 1/2
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 15	080081 15
Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Raccord Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales) 8 mm	080272 8
Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Raccord Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales) 13 mm	080272 13
Raccord de sécurité avec filetage intérieur Filetage intérieur du raccord 3/8 pouce	080271 3/8
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 2	080081 2

Raccord de sécurité avec filetage intérieur Filetage intérieur du raccord 1/2 pouce	080271 1/2
Raccord de sécurité avec filetage extérieur Filetage extérieur du raccord 3/8 pouce	080270 3/8
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 14	080081 14
Raccord de sécurité avec filetage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080270 1/4
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 5	080081 5
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 12	080081 12