

Garant**Dériveur de câble de sécurité, Type: 15****Données de commande**

N° commande	081198 15
GTIN	4062406284701
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Dériveurs de câble avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture. **Protection thermique contre la surcharge**, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.

Montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 180°**.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d'accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dériveurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

Description technique

Longueur	496 mm
Largeur	192 mm

Conception du câble	3G1,5
Longueur câble	15 m
Hauteur	401 mm
Puissance nominale déroulé	2400 W
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Classe de câble	H07RN-F
Tension nominale	250 V
Indice de protection IP	IP 44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Dérouleur de câble

Accessoires

Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 16	080081 16
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 10	080081 10
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 12	080081 12
Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux Type 14	080081 14