

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**


## Données de commande

N° commande	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Classe d'article	21T

## Description technique

Taille plaquette	7 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	14,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Code ISO porte-outils	E16M SVLCR/L07
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	19,5 mm
Longueur totale L	150 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur de tête L <sub>1</sub>	55 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------