

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaque	5 mm
Longueur de tête L ₁	26 mm
Largeur de collet L ₄	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Code ISO porte-outils	E08F SVLCR/L05
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Angle d'attaque κ	95 degré
Hauteur de serrage L ₂	7,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	9,2 mm
Déport L ₃	5 mm
Plaque adaptée	VC.. 0501..
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------