

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	95 degré
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Taille plaquette	5 mm
Largeur de collet L_4	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Longueur totale L	80 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	9,2 mm
Déport L_3	5 mm
Code ISO porte-outils	E08F SVLCR/L05
Longueur de tête L_1	26 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_5	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------