

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	E12K SVLCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Ø pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Largeur de collet L_4	9 mm
Déport L_3	9 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Angle d'attaque κ	95 degré
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D_5	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------