

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm****Données de commande**

N° commande	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Angle d'attaque κ	95 degré
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Code ISO porte-outils	E16M SVLCR/L07
Déport L ₃	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	19,5 mm
Longueur de tête L ₁	55 mm
Largeur de collet L ₄	14,5 mm
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------