

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	80 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	10,2 mm
Taille plaquette	5 mm
Code ISO porte-outils	E08F SVVCR/L05
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Largeur de collet L_4	6 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Déport L_3	5,5 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Longueur de tête L_1	26 mm
Profondeur utile T	3,5 mm
Ø queue D_5	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------